



## Fyrkantskruvdragarinsats, 1/2 tum, lång, För skruvar: M10



### Beställningsdata

Ordernummer	642900 M10
GTIN	4018754007226
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

för XZN-skruvar.

#### Norm:

**DIN 2324**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

### Teknisk beskrivning

Ø fästsida	22,7 mm
För skruvar	M10
Längd	140 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel
Produktslag	Hylsnyckelinsats