



Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum, För skruvar: M16



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642800 M16 |
| GTIN | 4018754006465 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

för XZN-skruvar.

Norm:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|------------------------|
| Längd | 60 mm |
| För skruvar | M16 |
| Ø fästsida | 27,5 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Drivprofil | Mångtandad skruvmejsel |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |

