



Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx®, Torx®-profil: E18



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642700 E18 |
| GTIN | 4018754007301 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**. Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Ingen glidning över skruvhörn. Skonsam mot skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundfinishyta.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Profilmått A: 16,6 mm

Ø utgångssidan: 21 mm

Längd: 38 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------|
| Profilmått A | 16,6 mm |
| Ø utgångssidan | 21 mm |
| Torx®-profil | E18 |
| Längd | 38 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta | förkromning på nickel |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |