

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniatyr-axialborste Nylon 0,15 mm, Borst-Ø D1: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574928 15
GTIN	4017359490310
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:****skaft-Ø 3 mm.****Användningsdata:**

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	15 mm
maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>
Borstlängd H <sub>1</sub>	5 mm
Borsttjocklek	0,15 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3 mm
typisk användning	rengöring
Produktslag	Huvborste