

## Innerborste NOVOFLEX-B Kornstorlek SiC120, Typ: 29



### Beställningsdata

Ordernummer	574490 29
GTIN	4013349528193
Artikelklass	57L

### Beskrivning

#### Utförande:

Självcentrerande innerborste med borst av flexibla **kiselkarbidkuler**. Totallängd 200 mm.

#### Användningsdata:

För **kantbrytning, slutbearbetning av ytor** och **finpolering**. Ger **jämmt finslipade ytor** med stor kontaktyta. För handbormaskiner och stationära maskiner. Rekommenderat varvtal 350 – 700 min<sup>-1</sup>, kontakttid 20 – 40 sekunder.

#### OBS!:

Används inte torra, utan med slipolja nr 084205.

### Teknisk beskrivning

Passar till hål-Ø	27,1 - 29 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Arbetslängd L <sub>3</sub>	70 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	5,1 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Borstmaterial	kiselkarbid
Slipmedlets beteckning	SiC
Kornstorlek	120
rekommenderat varvtal	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Invändig borste

---

**Tillbehör**

Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 0,25 l

084205 0,25

Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 20 l

084205 20

Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 5 l

084205 5