

## Innerborste NOVOFLEX-B Kornstorlek SiC180, Typ: 29



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 574495 29     |
| GTIN         | 4013349528421 |
| Artikelklass | 57L           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Självcentrerande innerborste med borst av flexibla **kiselkarbidkuler**. Totallängd 200 mm.

#### Användningsdata:

För **kantbrytning, slutbearbetning av ytor** och **finpolering**. Ger **jämnt finslipade ytor** med stor kontaktyta. För handbormaskiner och stationära maskiner. Rekommenderat varvtal 350 – 700 min<sup>-1</sup>, kontaktid 20 – 40 sekunder.

#### OBS!:

Används inte torra, utan med slipolja nr 084205.

### Teknisk beskrivning

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Passar till hål-Ø            | 27,1 - 29 mm                |
| Arbetslängd L <sub>3</sub>   | 70 mm                       |
| Borst-Ø D <sub>1</sub>       | 32 mm                       |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 5,1 mm                      |
| Serie                        | NOVOFLEX-B                  |
| Borstmaterial                | kiselkarbid                 |
| Slipmedlets beteckning       | SiC                         |
| Kornstorlek                  | 180                         |
| rekommenderat varvtal        | 350 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Produktslag                  | Invändig borste             |

---

**Tillbehör**

|   |             |
|---|-------------|
| Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 5 l    | 084205 5    |
| Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 20 l   | 084205 20   |
| Högeffektiv skärolja, fri från mineraloljaUV 80 Innehåll 0,25 l | 084205 0,25 |

---