

Mitutoyo**Inbyggnadsskjutmått vertikal, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	499402 200
GTIN	4946368128405
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Med **Absolut-elektronik** och stora, lättlästa displaysiffror. Engångsinställning av nollläget som förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte (ca 1,5 år). Maximal mätprecision även vid maximal förflyttningshastighet. ZERO / ABS-funktion – nollställning och omkoppling från relativ- till absolutmätning.

Inbyggnadsskjutmått med kapacitivt elektroniskt mätsystem. **Vertikal montering.**

Användningsdata:

Lämpar sig för mät- och positioneringsuppgifter på verktygsmaskiner, fixturer etc.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 200 mm
vikt	310 g
avläsning	0,01 mm

Kalibrering	Pris på förfrågan
totallängd L ₂	320 mm
mätskenans längd L ₁	344 mm
felgräns	0,03 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Inbyggnadsskjutmått

Tjänster

KalibreringUniversalskjutmått maximaltmätområde 600 mm	021400 600
--	------------

Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497085 D2
Sändare Typ S11E	498966 S11E
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497085 D1