



Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 19mm



Beställningsdata

Ordernummer	643220 19
GTIN	4045197165312
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser även i tumdimensioner kan levereras från vår eShop (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).

Teknisk beskrivning

sexkant	19 mm
Längd	60 mm
Ø fästsida	29 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

