

Färgkamera, USB 3.0, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	492070 5
GTIN	4045197892812
Artikelklass	41P

Beskrivning

Utförande:

Kompakt färgkamera med hög upplösning för knivskarpa bilder.
5 megapixel CMOS-färgkamera med USB 3.0-anslutning. Videofilmning med 15 bilder i sekunden vid maximal upplösning.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 m anslutningskabel.

upplösning: 2592×1944 px

pixelstorlek: 2,2 µm

bilder per sekund.: 15

Sensorstorlek: 1/2,5 tum

Längd: 43 mm

Bredd: 29 mm

Teknisk beskrivning

höjd	29 mm
pixelstorlek	2,2 µm
Bredd	29 mm
Längd	43 mm

upplösning	2592×1944 px
bilder per sekund.	15
Sensorstorlek	1/2,5 tum
kamera	5 megapixel CMOS-färgkamera
Anslutningskabel längd	3 m
datautgång	USB 3.0
Produktslag	kamera

Tillbehör

Mät- och dokumentationsprogramvara Typ D1	492060 D1
---	-----------