

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 22X24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 22X24
GTIN	4045197161024
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	22 mm
Nyckelvidd ₂	24 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	34 mm
nyckellängd L	325 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	37 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

