

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 24X26mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 615950 24X26 |
| GTIN | 4045197331335 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------|
| maximal ring- \varnothing D ₁ max | 36 mm |
| Nyckelvidd ₁ | 24 mm |
| nyckellängd L | 337 mm |
| maximal ring- \varnothing D ₂ max | 40 mm |
| Nyckelvidd ₂ | 26 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Yta | förkromad |
| Produktnamnsattribut | förkromad |
| Produktslag | Skruvnyckel |

