

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 36X41 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 36X41
GTIN	4045197441805
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	41 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	60 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	53 mm
Nyckelvidd ₁	36 mm
nyckellängd L	440 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

