

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 24X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 24X30
GTIN	4045197441775
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>1</sub>	24 mm
nyckellängd L	346 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	44 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	30 mm
maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	36 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

