



Ringnycklar låg bockning, nyckelvidd: 16X17mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 616500 16X17 |
| GTIN | 4018754021741 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nyckelvidd $_1$ | 16 mm |
| maximal ringhöjd $h_{1 \max}$ | 12,5 mm |
| nyckellängd L | 248 mm |
| maximal ring- \emptyset $D_1 \max$ | 22,7 mm |
| maximal ring- \emptyset $D_2 \max$ | 24,1 mm |
| Nyckelvidd $_2$ | 17 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta | förkromning på nickel |
| Produktslag | Skruvnyckel |

