



Ringnyckel, flat, nyckelvidd: 12X13mm



Beställningsdata

Ordernummer	617600 12X13
GTIN	4018754021260
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

STAHLWILLE – Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D_1 max	19 mm
Nyckelvidd $_2$	13 mm
nyckellängd L	150 mm
maximal ring- \varnothing D_2 max	21 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	6,8 mm
Nyckelvidd $_1$	12 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)

Produktlag

Skruvnyckel