



Ringnyckel, flat, nyckelvidd: 13X17mm



Beställningsdata

Ordernummer	617600 13X17
GTIN	4018754021291
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

STAHLWILLE – Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd 1	13 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	8 mm
Nyckelvidd 2	17 mm
maximal ring- \emptyset $D_1\max$	20,5 mm
nyckellängd L	170 mm
maximal ring- \emptyset $D_2\max$	25,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)

Produktslag

Skruvnyckel