

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 10X11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 10X11
GTIN	4045197441850
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadinstål, förkromad.

**Teknisk beskrivning**

maximal ringhöjd $h_{1 \max}$	6 mm
Nyckelvidd $_1$	10 mm
Nyckelvidd $_2$	11 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_2 \max$	17 mm
nyckellängd L	130 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1 \max$	16 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktlag

Skruvnyckel