



## Ringnycklar låg bockning, nyckelvidd: 21X23mm



### Beställningsdata

Ordernummer	616500 21X23
GTIN	4018754021819
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

#### Norm:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

### Teknisk beskrivning

maximal ring- $\varnothing$ $D_2$ max	32,9 mm
Nyckelvidd $1$	21 mm
nyckellängd L	328 mm
Nyckelvidd $2$	23 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_1$ max	29,8 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	14,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

