



## Ringnyckel, flat, nyckelvidd: 30X34mm



### Beställningsdata

Ordernummer	617600 30X34
GTIN	4018754021437
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**STAHLWILLE** – Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med **AS-drive** profil.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

### Teknisk beskrivning

maximal ring- $\varnothing$ $D_2$ max	48,5 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_1$ max	43 mm
Nyckelvidd $d_2$	34 mm
Nyckelvidd $d_1$	30 mm
nyckellängd L	325 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	13,8 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)

Produktslag

Skruvnyckel