

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 12X13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 12X13
GTIN	4045197441867
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadinstål, förkromad.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd $_1$	12 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1$ max	19 mm
nyckellängd L	144 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_2$ max	21 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	6,8 mm
Nyckelvidd $_2$	13 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktlag

Skruvnyckel