



Ringnycklar låg bockning, nyckelvidd: 24X27mm



Beställningsdata

Ordernummer	616500 24X27
GTIN	4018754021840
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \emptyset D_1 max	34,3 mm
Nyckelvidd d_2	27 mm
maximal ring- \emptyset D_2 max	38,6 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	16 mm
nyckellängd L	376 mm
Nyckelvidd d_1	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

