

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 21X23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 21X23
GTIN	4045197331311
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

maximal ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max	35 mm
maximal ring- $\varnothing$ D <sub>1</sub> max	32 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	23 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	21 mm
nyckellängd L	325 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

