



Ringnyckelsats, låg bockning, Antal nycklar: 8



Beställningsdata

Ordernummer	616510 8
GTIN	4018754081097
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Innehåll:

vardera 1 ringnyckel av nr 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	8
Nyckelvidder	metrisk
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ringnycklar låg bockning nyckelvidd 12X13 mm	616500 12X13
Ringnycklar låg bockning nyckelvidd 6X7 mm	616500 6X7
Ringnycklar låg bockning nyckelvidd 14X15 mm	616500 14X15
Ringnycklar låg bockning nyckelvidd 8X9 mm	616500 8X9
Ringnycklar låg bockning nyckelvidd 18X19 mm	616500 18X19
Ringnycklar låg bockning nyckelvidd 20X22 mm	616500 20X22
Ringnycklar låg bockning nyckelvidd 10X11 mm	616500 10X11
Ringnycklar låg bockning nyckelvidd 16X17 mm	616500 16X17