



## Ringnycklar låg bockning, nyckelvidd: 8X9mm



### Beställningsdata

Ordernummer	616500 8X9
GTIN	4018754021666
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

#### Norm:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

### Teknisk beskrivning

maximal ring- $\varnothing$ $D_1$ max	12,1 mm
Nyckelvidd $d_2$	9 mm
nyckellängd L	179 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	8 mm
Nyckelvidd $d_1$	8 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_2$ max	13,3 mm
Nyckelvidder	metrisk
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

