

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 14X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	14 mm
Nyckelvidd ₂	15 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	21,5 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	23 mm
maximal ringhöjd h ₁ max	7,5 mm
nyckellängd L	159 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktlag

Skruvnyckel