

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 16X17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 16X17
GTIN	4045197441898
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	17 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	25,5 mm
nyckellängd L	169 mm
Nyckelvidd ₁	16 mm
maximal ringhöjd h ₁ max	8 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	24,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktslag

Skruvnyckel