



## Ringnycklar låg bockning, nyckelvidd: 12X13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	616500 12X13
GTIN	4018754021703
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med **AS-drive** profil.

#### Norm:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd $d_2$	13 mm
maximal ringhöjd $h_{1 \max}$	10,5 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1 \max$	17,3 mm
nyckellängd L	203 mm
Nyckelvidd $d_1$	12 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_2 \max$	18,6 mm
Nyckelvidder	metrisk
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

