

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 30X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	32 mm
Nyckelvidd ₁	30 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	43 mm
nyckellängd L	318 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	48,5 mm
maximal ringhöjd h ₁ max	12,8 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktlag

Skruvnyckel