

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 16X18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 16X18
GTIN	4045197441904
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadinstål, förkromad.

**Teknisk beskrivning**

maximal ring- $\varnothing$ $D_1$ max	24,5 mm
nyckellängd L	169 mm
Nyckelvidd $_1$	16 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_2$ max	25,5 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	7,8 mm
Nyckelvidd $_2$	18 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktlag

Skruvnyckel