

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 17X19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 17X19
GTIN	4045197441911
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	184 mm
maximal ring- \varnothing D ₂ max	27,6 mm
Nyckelvidd ₂	19 mm
maximal ring- \varnothing D ₁ max	26,5 mm
Nyckelvidd ₁	17 mm
maximal ringhöjd h ₁ max	8,8 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktslag

Skruvnyckel