



Slagringnyckel, flat, nyckelvidd: 80mm



Beställningsdata

Ordernummer	619000 80
GTIN	4018754023295
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, med kort, starkt profilskaft och förstärkt slagände.

Extremt tunn ring, nyckelvidd med exakta toleranser för skruvningsarbeten i trånga utrymmen.

Eftersom ringen är högre än standardiserade muttrar finns ingen risk att nyckeln fastnar. Starkare än motsvarande skruv.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, grönlackerad.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	440 mm
nyckelvidd	80 mm
ringhöjd h	57 mm
ring-Ø D	110 mm
Norm	DIN 7444
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	grönlackerad
Produktslag	Skruvnyckel

