

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 18X19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 18X19
GTIN	4045197441928
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D_1 max	26,5 mm
nyckellängd L	184 mm
Nyckelvidd $_2$	19 mm
Nyckelvidd $_1$	18 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	9 mm
maximal ring- \varnothing D_2 max	27,6 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktslag

Skruvnyckel