



## Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 18X21mm



### Beställningsdata

Ordernummer	617950 18X21
GTIN	4045197441935
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**HOLEX** – kromvanadinstål, förkromad.

### Teknisk beskrivning

maximal ring- $\emptyset$ $D_2$ max	30,5 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	9,8 mm
Nyckelvidd $d_2$	21 mm
Nyckelvidd $d_1$	18 mm
nyckellängd L	194 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1$ max	26,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktlag

Skruvnyckel