

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 19X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadinstål, förkromad.

**Teknisk beskrivning**

maximal ringhöjd $h_{1 \max}$	10,8 mm
nyckellängd L	204 mm
Nyckelvidd $d_1$	19 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_2 \max$	32,4 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_1 \max$	29 mm
Nyckelvidd $d_2$	22 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut	förkromad
Produktlag	Skruvnyckel