



Slagringnyckel, flat, nyckelvidd: 46mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 619000 46 |
| GTIN | 4018754023189 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, med kort, starkt profilskaft och förstärkt slagände. Extremt tunn ring, nyckelvidd med exakta toleranser för skruvingsarbeten i trånga utrymmen. Eftersom ringen är högre än standardiserade muttrar finns ingen risk att nyckeln fastnar. Starkare än motsvarande skruv.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, grönlackerad.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|--------------------|
| nyckellängd L | 250 mm |
| nyckelvidd | 46 mm |
| ring-Ø D | 65 mm |
| ringhöjd h | 32 mm |
| Norm | DIN 7444 |
| Tillverkningsprocess | sänksmida |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta | grönlackerad |
| Produktslag | Skruvnyckel |

