



## Slagringnyckel, flat, nyckelvidd: 50mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 619000 50     |
| GTIN         | 4018754023196 |
| Artikelklass | 63A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida, med kort, starkt profilskaft och förstärkt slagände. Extremt tunn ring, nyckelvidd med exakta toleranser för skruvningsarbeten i trånga utrymmen. Eftersom ringen är högre än standardiserade muttrar finns ingen risk att nyckeln fastnar. Starkare än motsvarande skruv.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, grönlackerad.

### Teknisk beskrivning

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| nyckellängd L        | 280 mm             |
| ringhöjd h           | 35 mm              |
| nyckelvidd           | 50 mm              |
| ring-Ø D             | 70 mm              |
| Norm                 | DIN 7444           |
| Tillverkningsprocess | sänksmida          |
| Material             | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta                  | grönlackerad       |
| Produktslag          | Skruvnyckel        |

