



Slagringnyckel, flat, nyckelvidd: 55mm



Beställningsdata

Ordernummer	619000 55
GTIN	4018754023219
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, med kort, starkt profilskaft och förstärkt slagände.
Extremt tunn ring, nyckelvidd med exakta toleranser för skruvningsarbeten i trånga utrymmen.
Eftersom ringen är högre än standardiserade muttrar finns ingen risk att nyckeln fastnar. Starkare än motsvarande skruv.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, grönlackerad.

Teknisk beskrivning

ring-Ø D	76 mm
nyckellängd L	300 mm
nyckelvidd	55 mm
ringhöjd h	38 mm
Norm	DIN 7444
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	grönlackerad
Produktslag	Skruvnyckel

