



## Sexkantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	644500 32
GTIN	4018754008780
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

#### Norm:

**DIN 3124-S**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Längd	58 mm
Ø utgångssidan	44,5 mm
nyckelvidd	32 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

