



12-kantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 1.7/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	644600 1.7/8
GTIN	4018754009480
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3120-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Längd	76 mm
Ø utgångssidan	63,5 mm
nyckelvidd	1,7/8 tum
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromning på nickel

Produktlag

Hylsnyckelinsats