



12-kantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 2tum



Beställningsdata

Ordernummer	644600 2
GTIN	4018754009497
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3120-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	2 tum
Ø utgångssidan	67 mm
Längd	80 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromning på nickel

Produktlag

Hylsnyckelinsats