



12-kantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 1.1/16tum



Beställningsdata

Ordernummer	644600 1.1/16
GTIN	4018754009350
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3120-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Längd	54 mm
nyckelvidd	1.1/16 tum
Ø utgångssidan	38,5 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromning på nickel

Produktlag

Hylsnyckelinsats