



Sexkantinsats lång, 3/4 tum, nyckelvidd: 22mm



Beställningsdata

Ordernummer	644700 22
GTIN	4018754008926
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	32 mm
Längd	90 mm
nyckelvidd	22 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

