

**Rörhylsnyckel, nyckelvidd: 13X17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	620120 13X17
GTIN	4045197438089
Artikelklass	62C

**Beskrivning****Utförande:**

Av tunnväggigt seghärdningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

**Norm:**

**DIN 896 B**

**Material:**

Seghärdat stålrör, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>2</sub>	17 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	13 mm
hål vridstift-Ø	10,5 mm
totallängd	150 mm
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärdningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

**Tillbehör**

Trappformigtvridstift totallängd 245 mm	621800 245
Trappformigtvridstift totallängd 180 mm	621800 180
Cylinderformat vridstift $\varnothing$ xtotallängd 10X200 mm	621600 10X200