

**Rörhylsnyckel, nyckelvidd: 6X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	620120 6X7
GTIN	4045197438027
Artikelklass	62C

**Beskrivning****Utförande:**

Av tunnväggigt seghärtningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

**Norm:**

**DIN 896 B**

**Material:**

Seghärdat stålrör, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	110 mm
hål vridstift-Ø	6,3 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	6 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	7 mm
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärtningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

**Tillbehör**

Trappformigtvridstift totallängd 245 mm	621800 245
Trappformigtvridstift totallängd 180 mm	621800 180
Cylinderformat vridstift $\varnothing$ ×totallängd 6X160 mm	621600 6X160
Trappformigtvridstift totallängd 175 mm	621800 175