



## Rörhylsnyckel, nyckelvidd: 8X10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	620120 8X10
GTIN	4045197438041
Artikelklass	62C

### Beskrivning

**Utförande:**

Av tunnväggigt seghärdsningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

**Norm:**

**DIN 896 B**

**Material:**

Seghärdat stålrör, förkromat.

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd <sub>2</sub>	10 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	8 mm
totallängd	120 mm
hål vridstift-Ø	6,3 mm
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärdsningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

### Tillbehör

Trappformigtvridstift totallängd 245 mm	621800 245
Cylinderformat vridstift $\varnothing$ ×totallängd 6X160 mm	621600 6X160
Trappformigtvridstift totallängd 175 mm	621800 175
Trappformigtvridstift totallängd 180 mm	621800 180