



## Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 27X36mm



### Beställningsdata

Ordernummer	619200 27X36
GTIN	4018754022014
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidra och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd $h_{2 \max}$	19 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_2 \max$	54 mm
Nyckelvidd $d_2$	36 mm
nyckellängd L	300 mm
maximal ringhöjd $h_{1 \max}$	16 mm
Nyckelvidd $d_1$	27 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1 \max$	42 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Öppen ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel