

**Rörhylsnyckel, nyckelvidd: 10X11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	620120 10X11
GTIN	4045197438058
Artikelklass	62C

**Beskrivning****Utförande:**

Av tunnväggigt seghärdningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

**Norm:**

**DIN 896 B**

**Material:**

Seghärdat stålrör, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>1</sub>	10 mm
hål vridstift-Ø	6,3 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	11 mm
totallängd	120 mm
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärdningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

**Tillbehör**

Cylinderformat vridstift $\varnothing$ xtotalängd 6X160 mm	621600 6X160
Trappformigtvridstift totalängd 245 mm	621800 245
Trappformigtvridstift totalängd 175 mm	621800 175
Trappformigtvridstift totalängd 180 mm	621800 180