



## 12-kantshylsa 1 tum, nyckelvidd: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	647000 32
GTIN	4018754009886
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med exakta toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	45 mm
Längd	67 mm
nyckelvidd	32 mm
fyrkantsfäste	1 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

