



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 30X32mm



Beställningsdata

Ordernummer	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd d_2	32 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	19 mm
maximal ringhöjd $h_{2\max}$	20,5 mm
nyckellängd L	297 mm
maximal ring- \varnothing $D_1\max$	50,4 mm
maximal ring- \varnothing $D_2\max$	52,4 mm
Nyckelvidd d_1	30 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel