



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 9X11mm



Beställningsdata

Ordernummer	619705 9X11
GTIN	4045197673336
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd $h_{2\max}$	8,5 mm
nyckellängd L	153 mm
Nyckelvidd d_1	9 mm
maximal ring- \varnothing $D_{2\max}$	21,4 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	8 mm
Nyckelvidd d_2	11 mm
maximal ring- \varnothing $D_{1\max}$	19,4 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel